

LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ● ●
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Linea clinic load
하우징 유형	중앙, 토탈락 있는 회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	200 kg
정지 중 하중용량	400 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	155 mm
전체 너비	71 mm
전체 체중	1.506 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	150 mm
트레드 폭	15 mm

하우징

재료	폴리아미드
Fork 외형	트윈 휠 하우징
스위블 베어링	강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
오프셋	47.5 mm
회전 반경	122.5 mm
회전 간섭	254 mm

피팅

피팅 유형	프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
볼트 직경	32 mm
볼트 길이	50 mm



도이처 디자이너 클럽



Interzum 어워드



IF 디자인 어워드