

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Номер заказа 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ○ ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	80 kg
Грузоподъемность статическая	160 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общий вес	0,444 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо	Пассивированный голубым
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	32 mm
Диаметр отверстия Ось	8 mm
Длина хаба	36 mm
Ширина тела	32 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

PURETECH

DIK 100X32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Номер заказа 00000161



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

