



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Zeta
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	500 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	400 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-30 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общая высота	240 mm
Общая ширина	96 mm
Общий вес	3,64 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, очень тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Две гонки мяча, Усиленный или Нержавеющая сталь
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	161 mm
Поворотное соединение	322 mm
Диаметр купола	96 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Натуральный белый
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	200 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	105 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	75 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

ZETA

4687UAP200P63

EAN 4031582396423

Номер заказа 00838443

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

