

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Numer zamówienia 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●●○

PODSTAWOWE ATYTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ obudowy	Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	77 mm
Szerokość całkowita	54 mm
Waga całkowita	0,177 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Kauczuk termoplastyczny
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Bieżnia	Szary antracytowy (RAL7016)
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	8 mm
Średnica otworu Oś	0 mm
Długość piasty	0 mm
Szerokość korpusu	8 mm
Twardość Bieżnia (A)	87 Shore A

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Czarny grafitowy (RAL9011)
Wysięg	30 mm
Promień działania koła	62 mm
Zasięg działania koła	124 mm
Średnica kopuły	20 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień	11 mm
Długość Trzpień	20 mm

STYLEA

5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

EAN 4031582311037

Numer zamówienia 00074931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

