

AGILA

2470PIO075R47-32-35

EAN 4031582371352



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnese pie 3 km/h	60 kg
Statiskā kravnese	120 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	103 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, bez marķējuma
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	24 mm
Pagrieziena rādiuss	61,5 mm
Grozāms savienojums	123 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)	32 mm
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)	35 mm
Ieteikums	Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.

AGILA

2470PIO075R47-32-35

EAN 4031582371352



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

