

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455  
Bestelnummer 00034015

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Stora
Type	Zwenkwiel met wielrem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	153 mm
Totale breedte	74 mm
Totaal gewicht	0,724 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyurethaan Gespoten
Materiaal loopvlak	Spoorkranswielen
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	59 Shore D

## VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Speciale functie
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Uitzwenking	205 mm
Diameter koepel	65 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm

## AANVULLENDE INFORMATIE

Ontworpen voor de volgende pallet afmetingen: brugbreedte: ongeveer: 2,75 mm, Groefbreedte: ongeveer 5,7 mm, Groefdiepte: > 10 mm.

# STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455  
Bestelnummer 00034015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

