

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ● ● ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атритация ● ● ● ○ ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Puretech air

Тип корпусу Колесо

ОбВантажопідйомність 3 км/год 200 kg

Статичний Вантажопідйомність 400 kg

Загальна вага 2,665 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Пневматична шина, профіль блоку
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	400 mm
Протектор	100 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	74 mm
Твердість Протектор (A)	55 Прибережна A

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

