

## ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Elastech                         |
| Korpusa tips                         | Ritenis                          |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvēsība pie 3 km/h                 | 150 kg                           |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā krāvēsība                   | 300 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C                            |
| Kopējais svars                       | 0,93 kg                          |

## RITENIS

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Tread hardness         | mīksts                                         |
| Korpusa materiāls      | Cinka liešana                                  |
| Protektora materiāls   | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas  |
| Gūltnis                | Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                              |
| Diametrs               | 150 mm                                         |
| Protektora platums     | 32 mm                                          |
| Ass atveres diametrs   | 8 mm                                           |
| Rumbas garums          | 35,5 mm                                        |
| Protektora cietība (A) | 75 Krasts A                                    |

# ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Pasūtījuma numurs 00024889  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

