PRODUKTINFORMATION

LUMINA

6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042

EAN 4031582311297



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Lumina
Type	Drejeligt Hjul
Belastning ved 3 km/t	40 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	80 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	59 mm
Samlet bredde	55 mm
Samlet vægt	0,14 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Zink-støbning/aluminium
Gaffel Form	Dobbelthjul, lukket
Drejekrans	Stift, drejelig
Farve	Krom
Udladning	20 mm
Udfaldsradius	54 mm
Udfaldsdiameter	108 mm
Dome-diameter	0 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Hjulbane-farve	Traffic grey A (RAL7042)
Hjul farve	Grafit sort (RAL9011)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Aksel Huldiameter	0 mm
Navlængde	0 mm
Fælgbredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter	11 mm
Stiftlængde	20 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

LUMINA

6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042

EAN 4031582311297

Bestillingsnummer 00073567

Produkttegninger

