

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972

Objednávací číslo 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Zinek odlévaný
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Kolo	Kovová
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	8,3 mm
Délka poklice	35,5 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	150 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,892 kg

PURETECH

JYX 150X32-Ø8,3 CLIP

EAN 4031582319972
Objednací číslo 00024890



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

