

# AGILA

2470PJP100P30-13

EAN 4031582334944



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
적재 용량 정적	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	135 mm
전체 너비	60 mm
전체 체중	0.582 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	38 mm
회전 반경	88 mm
회전 간섭	176 mm
돔 직경	60 mm

## 피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm
힌트	캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.

제품 정보

# AGILA

2470PJP100P30-13

EAN 4031582334944



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

---

