

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN

EAN 4031582413311



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум движения              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Исчезновение              | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ○ ○ ○ ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта                  | Footmaster                |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 500 kg                    |
| Электропроводящий                  | Нет                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                       |
| Грузоподъемность статическая       | 500 kg                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 90 °C                     |
| Общая высота                       | 102 mm                    |
| Общая ширина                       | 86 mm                     |
| Общий вес                          | 2 kg                      |

## КРОНШТЕЙН

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Цвет                  | белый   |
| Офсет (Смещение)      | 46 mm   |
| Радиус поворота       | 77,5 mm |
| Поворотное соединение | 155 mm  |
| Диаметр купола        | 86 mm   |

## КОЛЕСО

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Подшипник        | Роликовый (Игольчатый)<br>подшипникдемпфированный |
| Цвет Колесо      | черный                                            |
| Диаметр          | 63 mm                                             |
| Ширина Протектор | 30 mm                                             |
| Ширина тела      | 30 mm                                             |

## ФИТИНГ

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Длина пластины                           | 90 mm |
| Ширина пластины                          | 90 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 70 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 70 mm |
| Диаметр отверстия пластины               | 9 mm  |

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN

EAN 4031582413311

Номер заказа 00062082  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

