

DURATECH SILENT

UOT 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041

Номер заказа 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Идентично корпусу Колесо
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник демпфированный
Цвет Колесо	Натуральный белый
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	36 mm
Диаметр отверстия Ось	8,4 mm
Длина хаба	45 mm
Ширина тела	36 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Duratech silent
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	250 kg
Грузоподъемность статическая	500 kg
Диапазон температур (минимальный)	-30 °C
Диапазон температур (максимальный)	80 °C
Общий вес	0,304 kg

DURATECH SILENT

УОТ 100X36-Ø8,4 HL45

EAN 4031582338041
Номер заказа 00033627



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

