

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Rendelési szám 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ●

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ●

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	810 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	675 kg
Statikus teherbírás	1350 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	7,92 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntvények
Futófelület anyaga	Tömörgumi, fekete
Csapágó	Precíziós golyóscsapágó
Kerék színe	Mélyfekete (hasonló RAL9005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	250 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	90 mm
Test szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (A)	67 Shore A

PURETECH

FVP 250X80-Ø25 HL90

EAN 4031582319521

Rendelési szám 00801212



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

