

# INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-32 9002 W

EAN 4031582341300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Integral twin                           |
| Tip                            | Okretanje Tocak                         |
| Standard                       | EN12531 - Bolnički stolovi              |
| Nosivost na 3 km/h             | 125 kg                                  |
| Nosivost na 4 km/h             | 125 kg                                  |
| Električni provod              | yes                                     |
| nerdjajuci                     | no                                      |
| Statički Nosivost              | 375 kg                                  |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -25 °C                                  |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                                   |
| Sveukupna visina               | 129 mm                                  |
| Ukupna širina                  | 63 mm                                   |
| Ukupna težina                  | 1.18 kg                                 |
| Sertifikacija                  | Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji    |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| Boja              | Siva bela (RAL9002)      |
| ofset             | 31 mm                    |
| okretni radijus   | 85 mm                    |
| Otpor okretanju   | 170 mm                   |
| Prečnik kupole    | 61.5 mm                  |

## TOCAK

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                                  |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno, električno provodljiv |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj, zapečaceno      |
| Boja Tocak                 | Siva bela (RAL9002)                       |
| stićnici omotaca           | Sa threadguard                            |
| Prečnik                    | 100 mm                                    |
| Širina omotac              | 15 mm                                     |
| Širina tela                | 15 mm                                     |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 91 Šor A                                  |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 40 Šor D                                  |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                    |                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja                      | stablo, okrugla                                                                                        |
| Prečnik sraf                       | 32 mm                                                                                                  |
| Dužina sraf                        | 45 mm                                                                                                  |
| Položaj sraf                       | 7 mm                                                                                                   |
| Količina otvora za montiranje sraf | 2                                                                                                      |
| Savet                              | Kreveti za pranje moraju biti zapečaceno u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. |



Nemačka  
nagrada  
Dizajn



Red Dot  
Dizajn  
Award

# INTEGRAL TWIN

2940USX100R05-32 9002 W

EAN 4031582341300

Broj porudžbine 00063376  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

