

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Forma
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Krāvnese pie 3 km/h	135 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-18 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	120 °C
Kopējais augstums	176 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	150 mm
Protektora platums	18 mm
Protektora cietība (A)	60 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Cinka liešana / Alumīnijs
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūltnis	Precīzijas lodīšu gūltnis
Ofsets	57 mm
Pagrieziena rādiuss	137 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	92 mm
Plāksnes platums	64 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	73 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	43 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	45 mm
Plāksnes atveres diametrs	10,7 mm

FORMA

6941UFP150P33 DARK GREY

EAN 4031582477382



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

