

DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,01 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	20,1 mm
Délka náboje	60 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH

UOP200x50-Ø20

EAN 4031582323528

Objednáací číslo 00002304
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

