PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	3840 kg
Belastning ved 6 km/t	3200 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	6400 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	28,24 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	400 mm
Hjulbane bredde	100 mm
Aksel Huldiameter	40 mm
Navlængde	120 mm
Fælgbredde	100 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Bestillingsnummer 00801334

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491

Bestillingsnummer 00301334



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH