

AGILA

2477DYK075R47-36-40

EAN 4031582341621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	55 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	110 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	103 mm

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	24 mm
Zwenk radius	80 mm
Draaicirkel	160 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Lagering	Conisch kogellager
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Synthetische expander, vierkant
Expander bevestiging (minimaal)	36 mm
Expander bevestiging (maximaal)	40 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de slang aan bij het bestellen.

AGILA

2477DYK075R47-36-40

EAN 4031582341621



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

