

## ALPHA STAINLESS

8478UFD100P62

EAN 4031582347128

Numărul de comandă 00035521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●●

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Alpha stainless                   |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 160 kg                            |
| Inoxidabil                        | ✓                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 320 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 128 mm                            |
| Lățime totală                     | 85 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,567 kg                          |

## ROATĂ

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Material pentru corp           | Poliamidă                                   |
|                                | moale                                       |
| Material al benzii de rulare   | Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată |
| Lagăr                          | Rulment cu role, Inoxidabil                 |
| Axă                            | Înșurubat cu piuliță                        |
| Roată                          | Gri argintiu (RAL7001)                      |
| Diametru                       | 100 mm                                      |
| Benză de rulare                | 34 mm                                       |
| Lățimea corpului               | 34 mm                                       |
| Duritatea benzii de rulare (A) | 63 Pe malul A                               |

## FURCA

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Material   | Oțel Inoxidabil, greu |
| FormăFurcă | Larg                  |
| Culoare    | Oțel Inoxidabil       |

## RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 100 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 85 mm                 |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 77 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 60 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 77 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 80 mm                 |
| Diametru orificiu placă             | 9 mm                  |

# ALPHA STAINLESS

8478UFD100P62

EAN 4031582347128

Numărul de comandă 00035521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

