

# AGILA

2470DIK125P30-11

EAN 4031582010350

Objednávací číslo 00006083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	160 mm
Stavební výška	60 mm
Celková hmotnost	1,038 kg

## KOLO

Materiál středu	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Kuželové ložisko
Barva Kola	Pasivováno modrou
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka středu kola	32 mm
Tvrdość Běhoun (A)	80 krůček A

## UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	103,5 mm
Průměr otáčení	207 mm
Poloměr otáčení	60 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	11 mm
Informace	Kolečka lze namontovat pomocí standardních šroubů libovolné délky.

# AGILA

2470DIK125P30-11

EAN 4031582010350  
Objednáací číslo 00006083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

