

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Compacta
Typ	Kółko stałe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	30 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	60 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-25 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Wysokość całkowita	34 mm
Szerokość całkowita	20 mm
Waga całkowita	0,03 kg

OBUDOWA

Materiał obudowy	Arkusz stalowy, średni
Kształt Widelec	Kątowy
Kolor	pasywowany na niebiesko
Średnica kopuły	20 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	30 mm
Szerokość Bieżnia	15 mm
Szerokość korpusu	15 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D

MOCOWANIE

Typ mocowania	Płytką prostokątną
Długość płytki	45 mm
Szerokość płytki	20 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	35 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	35 mm
Średnica otworu płytki	5,5 mm

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068

Numer zamówienia 00021134
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

