PRODUCTINFORMATIE

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●●○○ |
| Verloop | ●●●●○ |
| Corrosieweerstand | ●●●○○ |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Agila twin |
| Type | Zwenkwiel met wielrem |
| Standaard | EN12530 - Apparaten zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 70 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Nee |
| Statisch Draagvermogen | 140 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 69 mm |
| Totale breedte | 57 mm |
| Totaal gewicht | 0,32 kg |

## VORK

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 25 mm |
| Zwenk radius | 77 mm |
| Uitzwenking | 155 mm |
| Diameter koepel | 53 mm |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Konuskogellager |
| Kleur Wiel | Leigrijs (RAL7015) |
| Afdekkapjes | Met afdekkapjes |
| Diameter | 50 mm |
| Breedte Loopvlak | 20 mm |
| Breedte wielkern | 20 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |

## BEVESTIGING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Bestelnummer 00030578

**Producttekeningen**




