

# DELTA TWIN

9942ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Delta twin
Ház típusa	Totálfékes görgő, menetiránnyal megegyező fékpedál
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	750 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	600 kg
Statikus teherbírás	1500 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	178 mm
Teljes szélesség	157 mm
Összsúly	5,773 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
	puha
	konvex
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Közlekedési szürke A (RAL7042)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

## VÁZ

Anyag	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Ikerkeres villa
Forgócsapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szín	Átlátszó bevonat
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	159 mm
Körbeforgás	318 mm
Kupola átmérője	136 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

# DELTA TWIN

9942ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

