

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Numero d'ordine 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Lamiera d'acciaio
Materiale del battistrada	Gomma piena, antitraccia
Cuscinetto	Coni di sfere
Colore Ruota	Passivato blu
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	36 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	80 Shore A

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Puretech
Tipo	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Peso complessivo	0,614 kg

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Numero d'ordine 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

