

DELTA

3640UOP200P63

EAN 4031582337723
Bestelnummer 00833554

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Delta
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	480 kg
Statisch Draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	250 mm
Totale breedte	94 mm
Totaal gewicht	2,874 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Precisiekogellagers
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	155 mm
Uitzwenking	310 mm
Diameter koepel	94 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

DELTA

3640UOP200P63

EAN 4031582337723
Bestelnummer 00833554



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

