

DURATECH

UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
dimenzija rupa osovina	8.3 mm
dužina glavnice	45 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Emisija CO2 (obuhvat 3)	3.12
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.35 kg

