

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Glide
Type	Solution personnalisée
Capacité de charge à 3 km/h	30 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	33 mm
Largeur totale	50 mm
Poids global	0.06 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polypropylène
Forme Chape	Droit
Pivot	Tige pivotante
Diamètre du dôme	38 mm
Diamètre du collier	50 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse avec tube Entretoise
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Dureté du Bandage (D)	65 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Tige avec anneau de préhension, avec col
Tige Diamètre Tige	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11x20

EAN 4031582319606

Numéro de commande 00072176
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

