

# BASETECH

POR125x40-Ø12 HL48 natur

EAN 4031582410419



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ● |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Basetech                     |
| Tip                            | Tocak                        |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 200 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajući                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 400 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                        |
| Ukupna težina                  | 0.2 kg                       |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen             |
| materijal omotaca          | Identično sa telom Tocak |
| Nošenje                    | kotrljajući lezaj        |
| stitnici omotaca           | Bez stražara             |
| Prečnik                    | 125 mm                   |
| Širina omotac              | 40 mm                    |
| dimenzija rupa osovina     | 12 mm                    |
| dužina glavcine            | 48 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 65 Šor D                 |

