

# ALPHA

3470DYR200P63

EAN 4031582399219



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Alpha                             |
| Type                            | Roulette pivotante                |
| Norme                           | EN12532 - roulette de manutention |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 205 kg                            |
| Conducteur d'électricité        | Oui                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 410 kg                            |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                             |
| Hauteur                         | 240 mm                            |
| Largeur totale                  | 96 mm                             |
| Poids                           | 2,9 kg                            |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, lourde     |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu              |
| Déport                  | 55 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 155 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 310 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 96 mm                    |

## ROUE

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Corps de roue            | Tôle d'acier                                              |
| Bandage                  | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité |
| Roulement                | Roulements rouleaux                                       |
| Axe                      | axe de roue boulonné                                      |
| Couleur de la roue       | Zingué bleu                                               |
| Pare-fils                | Sans pare-fils                                            |
| Diamètre                 | 200 mm                                                    |
| Largeur du bandage       | 50 mm                                                     |
| Largeur du corps de roue | 50 mm                                                     |
| Dureté du bandage (A)    | 80 Shore A                                                |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 137 mm                |
| Largeur de la platine                      | 105 mm                |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 75 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 80 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 75 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 105 mm                |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ALPHA

3470DYR200P63

EAN 4031582399219

Numéro de commande 00028771

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

