

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Korrozióálló képesség	○ ○ ○ ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvilla görgő
Teherbírási 3 km/h-nál	310 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	6,94 kg
Teljes szélesség	118 mm

VÁZ

Ellensúlyoz	30 mm
Körbeforgás	168 mm
Kúpola átmérője	104 mm

KERÉK

Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	30 mm
Test szélessége	30 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	112 mm
Talplemez szélessége	112 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	92 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	92 mm
Tengely furat átmérője	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Rendelési szám 00800109

Termékrajzok



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

