

# AGILA CARE

2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila care                                    |
| Type                            | Roulette pivotante à blocage total centralisé |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils               |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                        |
| Conducteur d'électricité        | Oui                                           |
| Inoxydable                      | Non                                           |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                                        |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                        |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                         |
| Hauteur                         | 188 mm                                        |
| Largeur totale                  | 60 mm                                         |
| Poids                           | 1,1 kg                                        |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau de la chape    | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur de la chape     | Zingué bleu              |
| Déport                  | 45 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 120 mm                   |
| Diamètre d'encombrement | 240 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 60 mm                    |

## ROUE

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide, conducteur d'électricité             |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité |
| Roulement                | Roulement à billes de précision                 |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                          |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                                  |
| Diamètre                 | 150 mm                                          |
| Largeur du bandage       | 32 mm                                           |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                                           |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                                      |

## FIXATION

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Type de fixation            | Tige pour roulette à blocage centralisé |
| Diamètre du trou central    | 28 mm                                   |
| Longueur de la vis          | 96 mm                                   |
| Position de la tige filetée | 19 mm                                   |
| Nombre de trous de fixation | 2                                       |

# AGILA CARE

2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

