

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

订单号 00801114

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Omikron twin
外壳类型	万向脚轮
标准	类似 EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	5000 kg
6 公里/小时的载重	3600 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	7500 kg
温度范围（最低）	-10 °C
最高温度范围	60 °C
总高	365 mm
总宽度	272 mm
总重量	54.46 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

支架

外壳材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
颜色	透明涂层
偏移量	70 mm
旋转半径	210.5 mm
转向干涉	421 mm
Lubrication nipple	1
圆顶直径	250.5 mm

轮子

轮体材料	铸铁
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	蜂蜜黄（RAL1005）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	250 mm
胎面宽度	80 mm
轮体宽度	80 mm
胎面硬度（A）	92 岸 A
胎面硬度（D）	42 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	270 mm
上板宽	250 mm
上板孔长度（最大）	210 mm
上板孔宽度（最大）	230 mm
上板孔直径	17 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP250P68

EAN 4031582316810

订单号 00801114

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

9950...250P68

