

DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196

Numer zamówienia 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ○ ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Duratech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	750 kg
Nośność przy 6 km/h	600 kg
Nośność statyczne	1500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,208 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, ciężki
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Naturalna biel
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	85 mm
Szerokość Bieżnia	75 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	75 mm
Szerokość korpusu	75 mm
Twardość Bieżnia (D)	75 Shore D
Typ łożyska	6204

DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196

Numer zamówienia 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

