

# COMPACTA

2198UOI045P60-67X24,5-TFR

EAN 4031582477542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Compacta                        |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota fissa                     |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento |
| Portata a 3 km/h                    | 40 kg                           |
| Portata statica                     | 80 kg                           |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -40 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                           |
| Altezza totale                      | 48,5 mm                         |
| Peso complessivo                    | 0,063 kg                        |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo               |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale |
| Asse                        | Rivettato                        |
| Parafili                    | Senza parafili                   |
| Diametro                    | 45 mm                            |
| Larghezza battistrada       | 18 mm                            |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D                       |

## SUPPORTO

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Materiale            | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella | Angolare                  |

## FISSAGGIO

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo di fissaggio                | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra          | 67 mm                |
| Larghezza della piastra          | 24,5 mm              |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 54 mm                |
| Larghezza foro piastra (massima) | 54 mm                |
| Diametro del foro della piastra  | 5,2 mm               |

# COMPACTA

2198UOI045P60-67X24,5-TFR

EAN 4031582477542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

