

# COMPACTA

2198UOI045P60-67X24,5-TFR

EAN 4031582477542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●●

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Compacta
Tipo	Ruota fissa
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	48,5 mm
Peso complessivo	0,063 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Parafili	Senza parafili
Diametro	45 mm
Larghezza battistrada	18 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

## SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Angolare

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	67 mm
Larghezza della piastra	24,5 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	54 mm
Larghezza foro piastra (massima)	54 mm
Diametro del foro della piastra	5,2 mm

# COMPACTA

2198UOI045P60-67X24,5-TFR

EAN 4031582477542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

