INFORMAÇÕES DO PRODUTO

PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	●●●○○
Ruído de movimento	●●●○○
Desgaste	●●●○○
Resistência à corrosão	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Puretech air
Tipo	Roda
Capacidade de carga a 3 km/h	200 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	400 kg
Peso geral	2,23 kg

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Roda pneumática, perfil de bloco
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	400 mm
Largura do Piso	100 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	74 mm
Dureza do Piso (A)	55 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

PQR400x100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582321142

Número de encomenda 00031051

Desenhos do produto



© Copyright 2026 TENTE International GmbH