

LUMINA

AA25POI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582317558

Номер замовлення 00071315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атритація ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Lumina
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	56 mm
Загальна ширина	55 mm
Загальна вага	0,062 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Графітовий чорний (RAL9011)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	7 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	7 mm
Твердість Протектор (D)	65 Прибережна D

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліпропілен
Вила Форма	Кронштейн Колесо, закритий
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	20 mm
Радіус повороту	62 mm
Поворотне з'єднання	124 mm
Діаметр ковпачка	0 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з'єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	8 mm

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

LUMINA

AA25POI050L51-8 9011/9011/9011

EAN 4031582317558

Номер замовлення 00071315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

