

AGILA

2477DIK100P50

EAN 4031582050318

Pasūtījuma numurs 00006076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●●●

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgums ●●●○○

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums | Agila |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Krāvnese pie 3 km/h | 80 kg |
| Statiskā krāvnese | 160 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais augstums | 135 mm |
| Kopējais platums | 60 mm |
| Kopējais svars | 1,071 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
| Protektora materiāls | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis | Coni di sfere |
| Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gūltnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Ofsets | 43,5 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm |
| Grozāms savienojums | 262 mm |
| Kupola diametrs | 60 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums | 77 mm |
| Plāksnes platums | 67 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 46,5 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 51,5 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 56 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 8,5 mm |

AGILA

2477DIK100P50

EAN 4031582050318

Pasūtījuma numurs 00006076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

