

# AGILA

2477DIK100P50

EAN 4031582050318

Pasūtījuma numurs 00006076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja  | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ● ● |
| Nodilums           | ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Produkta nosaukums                   | Agila   |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Krāvnese pie 3 km/h                  | 80 kg   |
| Statiskā krāvnese                    | 160 kg  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C  |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C   |
| Kopējais augstums                    | 135 mm  |
| Kopējais platums                     | 60 mm   |
| Kopējais svars                       | 1,071 kg                                      |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds              |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis                | Coni di sfere               |
| Ritenis krāsa          | Pasivēts ar zilu            |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu           |
| Diametrs               | 100 mm                      |
| Protektora platums     | 32 mm                       |
| Korpusa platums        | 32 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiāls           | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gūtnis    | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 43,5 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                 |
| Grozāms savienojums | 262 mm                 |
| Kupola diametrs     | 60 mm                  |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 77 mm              |
| Plāksnes platums                       | 67 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 46,5 mm            |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 51,5 mm            |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 56 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 61,5 mm            |
| Plāksnes atveres diametrs              | 8,5 mm             |

# AGILA

2477DIK100P50

EAN 4031582050318

Pasūtījuma numurs 00006076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

