

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Objednávací číslo 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech heat
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	134 °C
Celková hmotnost	0,084 kg

KOLO

Materiál středu	Termoplastické syntetické materiály, Tepelná odolnost
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Suchá ložisková průchodka
Barva Kola	Černá
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru pro šroub	8 mm
Délka náboje	31,8 mm
Šířka středu kola	25 mm
Tvrdost Běhoun (D)	80 Shore D

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Objednací číslo 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

