INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 HL44

EAN 4031582452884



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●●
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech silent
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,61 kg

ROUE

Corps de roue	Amortisseur, matériau hybride
Bandage	Polyamide
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	36 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH SILENT

HUR125x36-Ø12 HL44

EAN 4031582452884

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH