



A kép eltérhet az eredeti terméktől

#### TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ○ ○ |

#### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Novatech                   |
| Ház típusa                        | Kerék                      |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírási 4 km/h-nál            | 160 kg                     |
| Teherbírási 6 km/h-nál            | 130 kg                     |
| Elektromosan vezetőképesség       | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírási              | 320 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                      |
| Összsúly                          | 0,38 kg                    |

#### KERÉK

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Acél, vas                       |
| Futófelület anyaga           | Öntött poliuretán               |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág (RS/2RS) |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)              |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel          |
| Átmérő                       | 80 mm                           |
| Futófelület szélessége       | 25 mm                           |
| Tengely furat átmérője       | 20 mm                           |
| Kerékagy hossza              | 14 mm                           |
| Test szélessége              | 25 mm                           |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A                      |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D                      |

