



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ● ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírási 4 km/h-nál	160 kg
Teherbírási 6 km/h-nál	130 kg
Elektromosan vezetőképesség	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírási	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,38 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acél, vas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág (RS/2RS)
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	25 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	14 mm
Test szélessége	25 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

