

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098

Número de pedido 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●●○

Desgaste ●●○○○

Resistencia a la corrosión ●●●●●

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Alpha stainless

Tipo Rueda fija

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 80 kg

Inoxidable ✓

Capacidad de carga estática 160 kg

Rango de temperatura (mínimo) -30 °C

Rango de temperatura (máximo) 250 °C

Altura total 128 mm

Ancho total 85 mm

Peso total 0,614 kg

## ARO

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Aluminio                           |
|                                    | blando                             |
| Material de la banda de rodadura   | Amortiguación, Resistente al calor |
| Cojinete                           | Arbusto de cojinete seco           |
| Eje                                | Enroscado con tuerca               |
| Color Aro                          | Metálico                           |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas            |
| Diámetro                           | 100 mm                             |
| Ancho de Banda de rodadura         | 35 mm                              |
| Anchura del cuerpo                 | 35 mm                              |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 75 Shore A                         |

## SOPORTE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material                 | Acero Inoxidable, pesado |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                    |
| Color                    | Acero Inoxidable         |

## AJUSTE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 100 mm            |
| Anchura de la placa                        | 85 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 77 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 9 mm              |

# ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 TREAD-1023

EAN 4031582347098  
Número de pedido 00037682



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

