

COMPACTA

2198PII036P40-42

EAN 4031582332568



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Compacta
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12528 - 가구용 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	30 kg
정지 중 하중용량	60 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	50 °C
총높이	48 mm
전체 체중	0.061 kg

휠

차체 재질	폴리프로필렌
	부드러운
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
차축	리벳
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	38 mm
트레드 폭	15 mm
트레드의 경도(A)	75 Shore A

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	앵글
회전 반경	32 mm

피팅

피팅 유형	정사각형 플레이트
플레이트 길이	55 mm
플레이트 너비	25 mm
플레이트 홀 길이(최대)	45 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	45 mm
플레이트 구멍 직경	6 mm

제품 정보

COMPACTA

2198PII036P40-42

EAN 4031582332568

기술 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

