

AGILA

267FPOO5X1.25P52-95X70

EAN 4031582435436



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	버티플라이 휠 브레이크가 장착된 캐스터
표준	캐스터 및 휠 제조업체 연구소
3km/h에서의 적재 용량	150 kg
적재 용량 정적	300 kg
총높이	159 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	127 mm
트레드 폭	31.75 mm
차축 홀 직경	10 mm
트레드의 경도(D)	66 Shore D

하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한 강화
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	37 mm
회전 반경	100.5 mm
회전 간섭	201 mm

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트, 미국 볼트홀 간격
플레이트 길이	95 mm
플레이트 너비	70 mm
플레이트 홀 길이(최대)	44.45 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	76.2 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm