

NOVATECH

ETP 080X60-Ø20 HL60

EAN 4031582318586

Número de pedido 00829776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●●○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Novatech

Tipo Aro

Estándar EN12532 - Material de transporte

Capacidad de carga a 4 km/h 500 kg

Capacidad de carga a 6 km/h 400 kg

Capacidad de carga estática 1000 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 60 °C

Peso total 1,077 kg

ARO

Material del cuerpo Acero, hierro

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Fundido

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Color Aro Amarillo miel (RAL1005)

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 80 mm

Ancho de Banda de rodadura 60 mm

Diámetro del agujero del Eje 20 mm

Longitud del cubo 60 mm

Anchura del cuerpo 60 mm

Dureza de la Banda de rodadura (A) 92 Shore A

Dureza de la Banda de rodadura (D) 42 Shore D

Tipo de cojinete 6204

NOVATECH

ETP 080X60-Ø20 HL60

EAN 4031582318586

Número de pedido 00829776



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

