



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Ötött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	400 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Tengely furat átmérője	40 mm
Kerékagy hossza	90 mm
Test szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ● ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	3000 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	2500 kg
Statikus teherbírás	5000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	23,598 kg

MŰSZAKI RAJZOK

