

LUMINA

5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

EAN 4031582310672



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Lumina
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	100 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	88 mm
Lățime totală	65 mm
Greutate totală	0,3 kg

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
Formă Furcă	Carcasă Roată dublă, închisă, cu capac
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Culoare	Aluminiu alb (RAL9006)
Offset	30 mm
Raza de pivotare	106 mm
Interferență pivotantă	212 mm
Diametru cupolă	45 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Benză de rulare	10 mm
Roată	Aluminiu alb (RAL9006)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Diametrul găurii Axă	0 mm
Lungime butuc	0 mm
Lățimea corpului	10 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	11 mm

LUMINA

5525UAI075L51-11 ~9006/9011/~9006/9011

EAN 4031582310672

Numărul de comandă 00074380

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

